

**KOMET KUB Trigon® vendeplatte-korthulsbor Kombiskaft, 3×D, Ø DC m7: 25mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 236630 25 |
| GTIN | 4047109100268 |
| Artikelklasse | 24P |

Beskrivelse**Udførelse:**

- Akseforskudt boring: Ø-afhængig op til 1,5 mm.
- Speciel fremstillingsproces til ekstremt store spånrum med meget høj grad af stabilitet.
- Specifik vendeskærsplattegeometri til gratfrie boringer og præcis målnøjagtighed (normalt ±0,1 mm).
- Indvendig køling direkte på skærene (gennemtænktgeometri ideel til smøring med minimal mængde).
- 3 – 10 bar kølemiddeltryk er tilstrækkeligt.
- Til stående og roterende brug.
- Akseforskudt boring: afhængig af Ø-op til 1,5 mm, f.eks. mulig med excenterjusteringsenheden (nr. 239010 – 239030).

Anvendelse:

Med vendeskærsplatter nr. 236740 – 237080.

Leveringsomfang:

Inklusive spændeskruer (uden vendeskærsplatter).

Bemærk:

- **Bemærk!** Når boret kommer igennem, falder der en skive af. Fare for ulykker ved roterende emner! Sørg for de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger.
- På forespørgsel – venstreskærende; – 2×D, – andre Ø; – specialudførelser – torsionsvibrationsdæmper til ABS af hensyn til bearbejdning med lave vibrationer, ved maksimal standtid og minimalt støjniveau.

Teknisk beskrivelse

| | |
|----------------------------|-------|
| Nyttelængde L ₁ | 75 mm |
|----------------------------|-------|

| | |
|---|-----------------------|
| ISO-kode, vendeskærsplatte | WOEX 05T304 24-... |
| Antal skær Z | 1 |
| Skaft-Ø D _s | 25 mm |
| Vendeplatteskruesæt | 239652 8IP2 (1,3 Nm) |
| Opnåelig maks. Ø gennem udstyring | 26 mm |
| Skaftlængde L _s | 56 mm |
| Serie | KUB Trigon® |
| Nominel Ø D | 25 |
| Maks. justeringsgrænse V _{max} | 0,5 mm |
| Udhængslængde L _A | 99 mm |
| Boreddybde for vendeplattebor op til | 3×D |
| Skaft | DIN 6535 HE, DIN 6595 |
| Borarendelse | Centrerboring |
| Borarendelse | Betinget tværboring |
| Borarendelse | Skrå forboring |
| Borarendelse | Betinget tværboring |
| Borarendelse | Fordybning |
| Borarendelse | Skrå udgang |
| Borarendelse | Konveks |
| Indvendig køling | ja |
| Produkttype | Vendeplattebor |

Tilbehør

| | |
|--|-------------|
| PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 8IP | 674252 8IP |
| Torx Plus® spændeskruesæt 10 dele Drev 8IP2 | 239652 8IP2 |
| Momentskruestrækker, fast indstillet Indstillet moment 1,3 Nm | 211750 1,3 |