

Garant**eco-skærholdere kort, Venstre, Skaft- /plattestørrelse: 16/11 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250605 16/11
GTIN	4045197650313
Artikelklasse	21U

Beskrivelse**Udførelse:**

Med intern kølemiddeltilførsel til skæret. Takket være kølingen via præcisionsdyserne reduceres den termiske belastning både målrettet og effektivt, da kølemiddelstrålen placeres optimalt mellem spån og skærekant. Til en højere produktivitet, længere standtid og øget processikkerhed.

Bemærk:

Kølemiddeloverførsel kun mulig sammen med GARANT eco-system-holdere nr. 319001 – 319886 eller ved skaftlængde < 125 mm endvidere nr. 317900.

Indvendig køling: ja

ISO-kode holder: PDJNR/L 1620X11

passende vendeskærsplatter: DN.. 1104..

Funktionsbredde L₄: 25 mm

Hovedlængde L₁: 33 mm

Samlet længde L: 80 mm

Underlægsplade: 259031 12

Teknisk beskrivelse

Underlægsplade	259031 12
Knæledsskrue	259018 4
Skaftstørrelse	16 mm
passende vendeskærsplatter	DN.. 1104..
Fjeder	259046 2

Knæled	259015 4
ISO-kode holder	PDJNR/L 1620X11
Funktionsbredde L ₄	25 mm
Plattestørrelse	11 mm
Hovedlængde L ₁	33 mm
Samlet længde L	80 mm
Indsatstype	Venstre
Norm	DIN ISO 5610
Indvendig køling	ja
Indstillingsvinkel κ	93 grader
Produkttype	Skærholder

Tilbehør

Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659906 500
Knæledsskruer Type 4	259018 4
Knæled Type 4	259015 4
PrecisionBit til sekskant, skaft E 6,3 sekskant 2,5 mm	674242 2,5
Underlagsplatte Type 12	259031 12
Fjeder Type 2	259046 2