

**KOMET KUB Trigon® vendeplatte-korthulsbor ABS 50, 3×D, Ø DC m7: 17,5mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 236635 17,5 |
| GTIN | 4047109099517 |
| Artikelklasse | 24P |

Beskrivelse**Udførelse:**

- **Speciel fremstillingsproces til ekstremt store spånrum med meget høj grad af stabilitet.**
- **Specifik vendeskærsplattegeometri til gratfrie borer og præcis målnøjagtighed (normalt $\pm 0,1$ mm).**
- **Indvendig køling direkte på skærene (gennemtænktgeometri ideel til smøring med minimal mængde).**
- **3 – 10 bar kølemiddeltryk er tilstrækkeligt.**
- **Til stående og roterende brug.**
- **Akseforskudt boring: Ø-afhængig op til 1,5 mm.**

Anvendelse:

Med vendeskærsplatter nr. 236740 – 237080.

Leveringsomfang:

Inklusive spændeskruer (uden vendeskærsplatter).

Bemærk:

- **Bemærk! Når boret kommer igennem, falder der en skive af. Fare for ulykker ved roterende emner! Sørg for de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger.**
- **På forespørgsel – venstreskærende; – 2×D, – andre Ø; – specialudførelser – torsionsvibrationsdæmper til ABS af hensyn til bearbejdning med lave vibrationer, ved maksimal standtid og minimalt støjniveau.**

Teknisk beskrivelse

| | |
|-----------------------------------|---------|
| Opnåelig maks. Ø gennem udstyring | 18,5 mm |
| ABS® skaft-Ø D _s | 50 mm |

| | |
|--------------------------------------|----------------------|
| Nyttelængde L_1 | 54 mm |
| Antal skær Z | 1 |
| Vendeplatteskruesæt | 239652 6IP1 (0,6 Nm) |
| ISO-kode, vendeskærsplatte | WOEX 030204 10-... |
| Serie | KUB Trigon® |
| Nominel $\varnothing D$ | 17.5 |
| til tomme- \varnothing | 11/16 tommer |
| Maks. justeringsgrænse V_{max} | 0,5 mm |
| Udhængslængde L_A | 89 mm |
| Boreddybde for vendeplattebor op til | 3×D |
| Skaft | ABS |
| Boranvendelse | Centrerboring |
| Boranvendelse | Betinget tværboring |
| Boranvendelse | Skrå forboring |
| Boranvendelse | Betinget tværboring |
| Boranvendelse | Fordybning |
| Boranvendelse | Skrå udgang |
| Boranvendelse | Konveks |
| Indvendig køling | ja |
| Produkttype | Vendeplattebor |

Tilbehør

| | |
|--|-------------|
| PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 6IP | 674252 6IP |
| Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 0,6 Nm | 211750 0,6 |
| Torx Plus® spændeskruesæt 10 dele Drev 6IP1 | 239652 6IP1 |