

**KOMET KUB Trigon® vendeplatte-korthulsbor Kombiskaft, 3×D, Ø DC m7: 22mm****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 236630 22     |
| GTIN                | 4047109100213 |
| Artikelklasse       | 24P           |

**Beskrivelse****Udførelse:**

- Akseforskudt boring: Ø-afhængig op til 1,5 mm.
- Speciel fremstillingsproces til ekstremt store spånrum med meget høj grad af stabilitet.
- Specifik vendeskærsplattegeometri til gratfrie boringer og præcis målnøjagtighed (normalt ±0,1 mm).
- Indvendig køling direkte på skærene (gennemtænktgeometri ideel til smøring med minimal mængde).
- 3 – 10 bar kølemiddeltryk er tilstrækkeligt.
- Til stående og roterende brug.
- Akseforskudt boring: afhængig af Ø-op til 1,5 mm, f.eks. mulig med excenterjusteringsenheden (nr. 239010 – 239030).

**Anvendelse:**

Med vendeskærsplatter nr. 236740 – 237080.

**Leveringsomfang:**

Inklusive spændeskruer (uden vendeskærsplatter).

**Bemærk:**

- **Bemærk!** Når boret kommer igennem, falder der en skive af. Fare for ulykker ved roterende emner! Sørg for de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger.
- På forespørgsel – venstreskærende; – 2×D, – andre Ø; – specialudførelser – torsionsvibrationsdæmper til ABS af hensyn til bearbejdning med lave vibrationer, ved maksimal standtid og minimalt støjniveau.

**Teknisk beskrivelse**

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Skaft-Ø D <sub>s</sub> | 25 mm |
|------------------------|-------|

|   |                       |
|---|-----------------------|
| Nyttelængde $L_1$                             | 66 mm                 |
| ISO-kode, vendeskærsplatte                    | WOEX 040304 18-...    |
| Vendeplatteskruesæt                           | 239652 6IP2 (1,0 Nm)  |
| Opnåelig maks. $\varnothing$ gennem udstyring | 23 mm                 |
| Antal skær Z                                  | 1                     |
| Skaftlængde $L_s$                             | 56 mm                 |
| Serie   | KUB Trigon®           |
| Nominel $\varnothing$ D                       | 22                    |
| Maks. justeringsgrænse $V_{max}$              | 0,5 mm                |
| Udhængslængde $L_A$                           | 90 mm                 |
| Boreddybde for vendeplattebor op til          | 3xD                   |
| Skaft   | DIN 6535 HE, DIN 6595 |
| Bor anvendelse                                | Centrerboring         |
| Bor anvendelse                                | Betinget tværboring   |
| Bor anvendelse                                | Skrå forboring        |
| Bor anvendelse                                | Betinget tværboring   |
| Bor anvendelse                                | Fordybning            |
| Bor anvendelse                                | Skrå udgang           |
| Bor anvendelse                                | Konveks               |
| Indvendig køling                              | ja                    |
| Produkttype                                   | Vendeplattebor        |

## Tilbehør

|  |             |
|--|-------------|
| Torx Plus® spændeskruesæt 10 dele Drev 6IP2                        | 239652 6IP2 |
| PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 6IP | 674252 6IP  |
| Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 1,0 Nm       | 211750 1,0  |