

 KOMET

KOMET® UniTurn® gevindborestang, højre, L₂ = 15 mm, Ø D_{min} / standardgevind: 5/M6mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	240200 5/M6
GTIN	4047109072541
Artikelklasse	24S

Beskrivelse

Udførelse:

Skæremateriale = BK 82.

Fra størrelse 5 med indvendig kølemiddeltilførsel, med mindre diameterer sker kølemiddeloverførslen via holderen.

Teknisk beskrivelse

a	4,7 mm
Skaft-Ød	8 mm
Til borer fra Ø D _{min}	5 mm
f	2,25 mm
s	0,55 mm
Til stigninger indtil	1 mm
Standardgevind	M6
Indvendig køling	ja
passende klemholder nr. 240100	12/8; 16/8
Produktnavnsegenskab	L ₂ = 15 mm
Produkttype	Skæreforsats til drejning

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	egnet	145 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	egnet	145 m/min	N
Alu > 10% Si	egnet	130 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	80 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	70 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	65 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	egnet	55 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	egnet	55 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	egnet	40 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	egnet	40 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	egnet	25 m/min	S
GG (G)	egnet	45 m/min	K
Uni	egnet		
våd, maksimal	egnet		
tør	betinget egnet		

Tilbehør

KOMET UniTurn® dreje-klemholder til stående anvendelse (uden borejern) Skaft-Ø d / borings-Ø d1 12/8 mm

240100 12/8

KOMET UniTurn® dreje-klemholder til stående anvendelse (uden borejern) Skaft-Ø d / borings-Ø d1 16/8 mm

240100 16/8