

**KOMET KUB Trigon® vendeplatte-korthulsbor ABS 50, 3×D, Ø DC m7: 19,5mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	236635 19,5
GTIN	4047109099548
Artikelklasse	24P

Beskrivelse**Udførelse:**

- **Speciel fremstillingsproces til ekstremt store spånrum med meget høj grad af stabilitet.**
- **Specifik vendeskærsplattegeometri til gratfrie borer og præcis målnøjagtighed (normalt $\pm 0,1$ mm).**
- **Indvendig køling direkte på skærene (gennemtænktgeometri ideel til smøring med minimal mængde).**
- **3 – 10 bar kølemiddeltryk er tilstrækkeligt.**
- **Til stående og roterende brug.**
- **Akseforskudt boring: Ø-afhængig op til 1,5 mm.**

Anvendelse:

Med vendeskærsplatter nr. 236740 – 237080.

Leveringsomfang:

Inklusive spændeskruer (uden vendeskærsplatter).

Bemærk:

- **Bemærk! Når boret kommer igennem, falder der en skive af. Fare for ulykker ved roterende emner! Sørg for de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger.**
- **På forespørgsel – venstreskærende; – 2×D, – andre Ø; – specialudførelser – torsionsvibrationsdæmper til ABS af hensyn til bearbejdning med lave vibrationer, ved maksimal standtid og minimalt støjniveau.**

Teknisk beskrivelse

Antal skær Z	1
ABS® skaft-Ø D _s	50 mm

ISO-kode, vendeskærsplatte	WOEX 030204 10-...
Nyttelængde L ₁	60 mm
Vendeplatteskruesæt	239652 6IP1 (0,6 Nm)
Opnåelig maks. Ø gennem udstyring	20 mm
Serie	KUB Trigon®
Nominel Ø D	19,5
Maks. justeringsgrænse V _{max}	0,25 mm
Udhængslængde L _A	95 mm
Boreddybde for vendeplattebor op til	3×D
Skaft	ABS
Boranvendelse	Centrerboring
Boranvendelse	Betinget tværboring
Boranvendelse	Skrå forboring
Boranvendelse	Betinget tværboring
Boranvendelse	Fordybning
Boranvendelse	Skrå udgang
Boranvendelse	Konveks
Indvendig køling	ja
Produkttype	Vendeplattebor

Tilbehør

Torx Plus® spændeskruesæt 10 dele Drev 6IP1	239652 6IP1
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 6IP	674252 6IP
Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 0,6 Nm	211750 0,6