

**KOMET KUB Trigon® vendeplatte-korthulsbor Kombiskaft, 3xD, Ø DC m7: 30mm****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 236630 30     |
| GTIN                | 4047109100497 |
| Artikelklasse       | 24P           |

**Beskrivelse****Udførelse:**

- Akseforskudt boring: Ø-afhængig op til 1,5 mm.
- Speciel fremstillingsproces til ekstremt store spånrum med meget høj grad af stabilitet.
- Specifik vendeskærsplattegeometri til gratfrie boringer og præcis målnøjagtighed (normalt  $\pm 0,1$  mm).
- Indvendig køling direkte på skærene (gennemtænktgeometri ideel til smøring med minimal mængde).
- 3 – 10 bar kølemiddeltryk er tilstrækkeligt.
- Til stående og roterende brug.
- Akseforskudt boring: afhængig af Ø-op til 1,5 mm, f.eks. mulig med excenterjusteringsenheden (nr. 239010 – 239030).

**Anvendelse:**

Med vendeskærsplatter nr. 236740 – 237080.

**Leveringsomfang:**

Inklusive spændeskruer (uden vendeskærsplatter).

**Bemærk:**

- **Bemærk!** Når boret kommer igennem, falder der en skive af. Fare for ulykker ved roterende emner! Sørg for de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger.
- På forespørgsel – venstreskærende; – 2xD, – andre Ø; – specialudførelser – torsionsvibrationsdæmper til ABS af hensyn til bearbejdning med lave vibrationer, ved maksimal standtid og minimalt støjniveau.

**Teknisk beskrivelse**

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Vendeplatteskruesæt | 239652 8IP2 (1,3 Nm) |
|---------------------|----------------------|

|                                         |                       |
|-----------------------------------------|-----------------------|
| Antal skær Z                            | 1                     |
| Opnåelig maks. Ø gennem udstyring       | 32,5 mm               |
| ISO-kode, vendeskærsplatte              | WOEX 05T304 24-...    |
| Skaft-Ø D <sub>s</sub>                  | 32 mm                 |
| Nyttelængde L <sub>1</sub>              | 90 mm                 |
| Skaftlængde L <sub>s</sub>              | 60 mm                 |
| Serie                                   | KUB Trigon®           |
| Nominel Ø D                             | 30                    |
| Maks. justeringsgrænse V <sub>max</sub> | 1,25 mm               |
| Udhængslængde L <sub>A</sub>            | 119 mm                |
| Boreddybde for vendeplattebor op til    | 3×D                   |
| Skaft                                   | DIN 6535 HE, DIN 6595 |
| Boranvendelse                           | Centrerboring         |
| Boranvendelse                           | Betinget tværboring   |
| Boranvendelse                           | Skrå forboring        |
| Boranvendelse                           | Betinget tværboring   |
| Boranvendelse                           | Fordybning            |
| Boranvendelse                           | Skrå udgang           |
| Boranvendelse                           | Konveks               |
| Indvendig køling                        | ja                    |
| Produkttype                             | Vendeplattebor        |

## Tilbehør

|                                                                    |             |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|
| PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 8IP | 674252 8IP  |
| Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 1,3 Nm       | 211750 1,3  |
| Torx Plus® spændeskruesæt 10 dele Drev 8IP2                        | 239652 8IP2 |