

Garant**Borestang, stål, højre, Skaft-Ø / plattestørrelse: 25/12mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260032 25/12
GTIN	4045197652270
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

passende vendeskærsplatter	CC.. 1204..
Mindste forborings-Ø D_{min}	30 mm
Midterforskydning L_3	17 mm
ISO-kode holder	A25R SCLCR/L12
Vendeplatteskruesæt	269028 9
Plattestørrelse	12 mm
Samlet længde L	200 mm
Spændehøjde L_2	24 mm
Indstillingsvinkel κ	95 grader
Skaft-Ø D_5	25 mm
Norm	DIN 8024
Indsatstype	højre
Indv. drejedybde op til	3×D
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

Tilbehør

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX20	674248 TX20
Vendeplatteskruesæt Type 20	269028 20
Vendeplatteskruesæt Type 9	269028 9
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500