

Garant**Borestang, stål, højre, Skaft-Ø/plattestørrelse: 32/15mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250626 32/15
GTIN	4045197650603
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Fjederstiftsæt	259047 2
passende vendeskærsplatter	DN.. 1506..
Midterforskydning L ₃	22 mm
Underlægsplade	259031 28
Plattestørrelse	15 mm
Knæled	259015 8
Fjedersæt	259044 2
Mindste forborings-Ø D _{min}	40 mm
Knæledsskrue	259018 7
ISO-kode holder	A32S PDUNR/L15
Samlet længde L	250 mm
Spændehøjde L ₂	31 mm
Indstillingsvinkel κ	93 grader
Skaft-Ø D _s	32 mm
Norm	DIN 8024
Indsatstype	højre
Indv. drejedybde op til	3×D

Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

Tilbehør

Knæledsskrue Type 7	259018 7
Fjederstifsæt10 dele Type 2	259047 2
PrecisionBit til sekskant, 1/4 tomme E 6,3 sekskant 3 mm	674242 3
Knæled Type 8	259015 8
Underlagsplatte Type 28	259031 28
Fjedersæt10 dele Type 2	259044 2
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500