

Garant**Borestang, stål, Venstre, Skaft-Ø / plattestørrelse: 40/12mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260033 40/12
GTIN	4045197652379
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

ISO-kode holder	A40T SCLCR/L12
Midterforskydning L_3	27 mm
passende vendeskærsplatter	CC.. 1204..
Skrue til underlagsplade	269013 5
Underlægsplade	269005 6
Vendeplatteskruesæt	269028 20
Mindste forborings-Ø D_{min}	49 mm
Plattestørrelse	12 mm
Samlet længde L	300 mm
Spænde højde L_2	38,5 mm
Indstillingsvinkel κ	95 grader
Skaft-Ø D_s	40 mm
Norm	DIN 8024
Indsatstype	Venstre
Indv. drejedybde op til	3xD
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt

Produkttype

Borestang

Tilbehør

Skrue til underlagsplatte Type 5

269013 5

Vendeplatteskruesæt Type 20

269028 20

Underlagsplatte Type 6

269005 6

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15

674248 TX15

Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm

659957 500