

Garant**Borestang, stål, højre, Skaft-Ø / plattestørrelse: 40/12mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260032 40/12
GTIN	4045197652294
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Underlægsplade	269005 6
passende vendeskærsplatter	CC.. 1204..
Mindste forborings-Ø D_{min}	49 mm
ISO-kode holder	A40T SCLCR/L12
Midterforskydning L_3	27 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 20
Skrue til underlagsplade	269013 5
Plattestørrelse	12 mm
Samlet længde L	300 mm
Spændehøjde L_2	38,5 mm
Indstillingsvinkel κ	95 grader
Skaft-Ø D_s	40 mm
Norm	DIN 8024
Indsatstype	højre
Indv. drejedybde op til	3×D
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt

Produkttype

Borestang

Tilbehør

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Underlagsplatte Type 6	269005 6
Skrue til underlagsplatte Type 5	269013 5
Vendeplatteskruesæt Type 20	269028 20
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500