

Garant**Borestang, stål, højre, Skaft-Ø/plattestørrelse: 40/15mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250626 40/15
GTIN	4045197650610
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Mindste forborings-Ø D_{min}	50 mm
ISO-kode holder	A40T PDUNR/L15
Midterforskydning L_3	27 mm
Knæledsskrue	259018 7
passende vendeskærsplatter	DN.. 1506..
Plattestørrelse	15 mm
Fjederstiftsæt	259047 2
Fjedersæt	259044 2
Knæled	259015 8
Underlægsplade	259031 28
Samlet længde L	300 mm
Spændehøjde L_2	38,5 mm
Indstillingsvinkel κ	93 grader
Skaft-Ø D_s	40 mm
Norm	DIN 8024
Indsatstype	højre
Indv. drejedybde op til	3×D

Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

Tilbehør

PrecisionBit til sekskant, 1/4 tomme E 6,3 sekskant 3 mm	674242 3
Underlagsplatte Type 28	259031 28
Knæled Type 8	259015 8
Fjederstifsæt10 dele Type 2	259047 2
Fjedersæt10 dele Type 2	259044 2
Knæledsskrue Type 7	259018 7
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500