

**Borestangssæt stål med IK, højre, Type: SET06****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260036 SET06
GTIN	4045197656629
Artikelklasse	29W

Beskrivelse**Leveringsomfang:**

I kunststofboks.

Teknisk beskrivelse

ISO-kode holder	A0810J SCLCR/L06
ISO-kode holder	A1216M SCLCR/L06
ISO-kode holder	A1012K SCLCR/L06
ISO-kode holder	A0608H SCLCR/L06
passende vendeskærsplatter	CC.. 0602..
Vendeplatteskruesæt	269028 7
Hovedlængde L ₁	22 mm
Hovedlængde L ₁	27 mm
Hovedlængde L ₁	33 mm

Hovedlængde L_1	42 mm
Mindste forborings- $\emptyset D_{\min}$	8 mm
Mindste forborings- $\emptyset D_{\min}$	11 mm
Mindste forborings- $\emptyset D_{\min}$	13 mm
Mindste forborings- $\emptyset D_{\min}$	16 mm
Spændehøjde L_2	7 mm
Spændehøjde L_2	9 mm
Spændehøjde L_2	11 mm
Spændehøjde L_2	15 mm
Midterforskydning L_3	4 mm
Midterforskydning L_3	6 mm
Midterforskydning L_3	7 mm
Midterforskydning L_3	9 mm
Samlet længde L	100 mm
Samlet længde L	110 mm
Samlet længde L	125 mm
Samlet længde L	150 mm
Halsbredde L_4	6 mm
Halsbredde L_4	8 mm
Halsbredde L_4	10 mm
Halsbredde L_4	12 mm
Norm	Fabriksstandard
Indsatstype	højre
Indv. drejedybde op til	3×D
Indvendig køling	ja
Produkttype	Borestang

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt Type 7	269028 7
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX8	674248 TX8
Borestang, stål Skaft-Ø / plattestørrelse 1216/06 mm	260032 1216/06
Borestang, stål Skaft-Ø / plattestørrelse 0608/06 mm	260032 0608/06
Borestang, stål Skaft-Ø / plattestørrelse 1012/06 mm	260032 1012/06
Borestang, stål Skaft-Ø / plattestørrelse 0810/06 mm	260032 0810/06
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500