

**Garant****Skærholder, Venstre, Skaft- /plattestørrelse: 20/11mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250611 20/11
GTIN	4045197650542
Artikelklasse	21T

**Teknisk beskrivelse**

Fjedersæt	259044 4
Plattestørrelse	11 mm
Fjederstiftsæt	259047 3
Hovedlængde L <sub>1</sub>	28 mm
passende vendeskærsplatter	DN.. 1104..
ISO-kode holder	PDJNR/L 2020K11
Underlægsplade	259031 7
Skaftstørrelse	20 mm
Knæled	259015 7
Funktionsbredde L <sub>4</sub>	25 mm
Knæledsskrue	259018 6
Samlet længde L	125 mm
Norm	Fabriksnorm
Indsatstype	Venstre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	93 grader

Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

## Tilbehør

Fjederstifsæt10 dele Type 3	259047 3
Knæled Type 7	259015 7
Knæledsskrue Type 6	259018 6
Fjedersæt10 dele Type 4	259044 4
PrecisionBit til sekskant, 1/4 tomme E 6,3 sekskant 2,5 mm	674242 2,5
Underlagsplatte Type 7	259031 7
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500