

Garant**Borestang, stål, Venstre, Skaft-Ø/plattestørrelse: 20/11mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250627 20/11
GTIN	4045197650627
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Knæled	259015 10
ISO-kode holder	A20Q PDUNR/L11
Midterforskydning L_3	16 mm
Plattestørrelse	11 mm
Mindste forborings-Ø D_{min}	25 mm
passende vendeskærsplatter	DN.. 1104..
Knæledsskrue	259018 12
Samlet længde L	180 mm
Spændehøjde L_2	19 mm
Indstillingsvinkel κ	93 grader
Skaft-Ø D_s	20 mm
Norm	DIN 8024
Indsatstype	Venstre
Indv. drejedybde op til	3×D
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

Tilbehør

Knæled Type 10

259015 10

Knæledsskrue Type 12

259018 12