


Garant**CC.T 060204, Type: HB7415**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	260052 HB7415
GTIN	4045197672209
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

CC.T 060204 HB7415 Type: HB7415

Spånbryder: TIS

Tolerance: M

Skæredybde a_p : 0,2 - 2 mmTilspænding f : 0,1 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 60 - 70 m/min

Teknisk beskrivelse

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	60 - 70 m/min
Spånbryder	TIS
Tilspænding f	0,1 mm/o
Skærebetingelse	kontinuerlig
Primær anvendelse	S
Hjørneradius	0,4 mm
Skæredybde a_p	0,2 - 2 mm

Type	HB7415
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	CCMT 060204
Antal skift/skær	2
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning