

Garant**Borestang, stål, Venstre, Skaft-Ø / plattestørrelse: 10/06mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260033 10/06
GTIN	4045197652317
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

ISO-kode holder	A10K SCLCR/L06
passende vendeskærsplatter	CC.. 0602..
Midterforskydning L ₃	7 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 22
Plattestørrelse	6 mm
Mindste forborings-Ø D _{min}	12 mm
Samlet længde L	125 mm
Spændehøjde L ₂	9 mm
Indstillingsvinkel κ	95 grader
Skaft-Ø D _s	10 mm
Norm	DIN 8024
Indsatstype	Venstre
Indv. drejedybde op til	3×D
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt Type 22	269028 22
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX8	674248 TX8
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500