

Garant**Skærholder, Venstre, Skaft- /plattestørrelse: 25/11mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 250611 25/11 |
| GTIN | 4045197650559 |
| Artikelklasse | 21T |

Teknisk beskrivelse

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Underlægsplade | 259031 7 |
| ISO-kode holder | PDJNR/L 2525M11 |
| Skaftstørrelse | 25 mm |
| passende vendeskærsplatter | DN.. 1104.. |
| Fjedersæt | 259044 4 |
| Plattestørrelse | 11 mm |
| Knæled | 259015 7 |
| Knæledsskrue | 259018 6 |
| Fjederstiftsæt | 259047 3 |
| Funktionsbredde L ₄ | 32 mm |
| Hovedlængde L ₁ | 33 mm |
| Samlet længde L | 150 mm |
| Norm | Fabriksnorm |
| Indsatstype | Venstre |
| Indvendig køling | nej |
| Indstillingsvinkel κ | 93 grader |

| | |
|-------------|---------------------------------|
| Anvendelse | Plandrejning |
| Anvendelse | Langsgående drejning, udvendigt |
| Produkttype | Skærholder |

Tilbehør

| | |
|--|------------|
| Underlagsplatte Type 7 | 259031 7 |
| Fjederstifsæt10 dele Type 3 | 259047 3 |
| Knæledsskrue Type 6 | 259018 6 |
| PrecisionBit til sekskant, 1/4 tomme E 6,3 sekskant 2,5 mm | 674242 2,5 |
| Knæled Type 7 | 259015 7 |
| Fjedersæt10 dele Type 4 | 259044 4 |
| Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm | 659957 500 |