

**Borestangssæt stål med IK, højre, Type: SET09****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260036 SET09
GTIN	4045197657701
Artikelklasse	29W

Beskrivelse**Leveringsomfang:**

I kunststofkuffert.

Teknisk beskrivelse

passende vendeskærsplatter	CC.. 09T3..
Vendeplatteskruesæt	269028 8
ISO-kode holder	A20R SCLCR/L09
ISO-kode holder	A25R SCLCR/L09
ISO-kode holder	A16Q SCLCR/L09
Mindste forborings- \varnothing D_{min}	20 mm
Mindste forborings- \varnothing D_{min}	25 mm
Mindste forborings- \varnothing D_{min}	28 mm
Spændehøjde L_2	15 mm
Spændehøjde L_2	18 mm

Spændehøjde L ₂	23 mm
Midterforskydning L ₃	10,7 mm
Midterforskydning L ₃	10,5 mm
Midterforskydning L ₃	14,5 mm
Samlet længde L	180 mm
Samlet længde L	200 mm
Samlet længde L	200 mm
Norm	DIN 8024
Indsatstype	højre
Indv. drejedybde op til	3×D
Indvendig køling	ja
Produkttype	Borestang

Tilbehør

Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659906 500
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Borestang, stål Skaft-Ø / plattestørrelse 20/09 mm	260032 20/09
Borestang, stål Skaft-Ø / plattestørrelse 16/09 mm	260032 16/09
Borestang, stål Skaft-Ø / plattestørrelse 25/12 mm	260032 25/12
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500