

Garant**Borestang, stål, højre, Skaft-Ø / plattestørrelse: 8/06mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260032 8/06
GTIN	4045197652225
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

ISO-kode holder	A08H SCLCR/L06
Vendeplatteskruesæt	269028 7
Plattestørrelse	6 mm
Midterforskydning L_3	6 mm
passende vendeskærsplatter	CC.. 0602..
Mindste forborings-Ø D_{min}	10 mm
Samlet længde L	100 mm
Spændehøjde L_2	7 mm
Indstillingsvinkel κ	95 grader
Skaft-Ø D_s	8 mm
Norm	DIN 8024
Indsatstype	højre
Indv. drejedybde op til	3×D
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

Tilbehør

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX8

674248 TX8

Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks.
moment 500 cNm

659957 500