

Garant**Borestang, stål, Venstre, Skaft-Ø/plattestørrelse: 25/11mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250627 25/11
GTIN	4045197650634
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Mindste forborings-Ø D_{min}	32 mm
Knæledsskrue	259018 6
passende vendeskærsplatter	DN.. 1104..
Knæled	259015 7
Plattestørrelse	11 mm
Fjederstiftsæt	259047 2
Fjedersæt	259044 4
Midterforskydning L_3	18,5 mm
ISO-kode holder	A25R PDUNR/L11
Underlægsplade	259031 7
Samlet længde L	200 mm
Spændehøjde L_2	24 mm
Indstillingsvinkel κ	93 grader
Skaft-Ø D_s	25 mm
Norm	DIN 8024
Indsatstype	Venstre
Indv. drejedybde op til	3×D

Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

Tilbehør

Knæled Type 7	259015 7
Knæledsskrue Type 6	259018 6
PrecisionBit til sekskant, 1/4 tomme E 6,3 sekskant 2,5 mm	674242 2,5
Fjederstifsæt10 dele Type 2	259047 2
Fjedersæt10 dele Type 2	259044 2
Underlagsplatte Type 7	259031 7
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500