

Garant**Skærholder, Venstre, Skaft- /plattestørrelse: 20/15mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250611 20/15
GTIN	4045197650566
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Underlægsplade	259031 28
ISO-kode holder	PDJNR/L 2020K15
passende vendeskærsplatter	DN.. 1506..
Hovedlængde L ₁	35 mm
Fjedersæt	259044 2
Knæled	259015 8
Funktionsbredde L ₄	25 mm
Knæledsskrue	259018 7
Fjederstiftsæt	259047 2
Plattestørrelse	15 mm
Skaftstørrelse	20 mm
Samlet længde L	125 mm
Norm	DIN ISO 5610
Indsatstype	Venstre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	93 grader

Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

Tilbehør

Underlagsplatte Type 28	259031 28
PrecisionBit til sekskant, 1/4 tomme E 6,3 sekskant 3 mm	674242 3
Knæled Type 8	259015 8
Fjederstifsæt10 dele Type 2	259047 2
Fjedersæt10 dele Type 2	259044 2
Knæledsskrue Type 7	259018 7
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500