

Garant**Skærholder, Venstre, Skaft- /plattestørrelse: 32/15mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250609 32/15
GTIN	4045197654601
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

ISO-kode holder	DDJNR/L 3232 P15
Skrue til underlagsplatte	259025 10
passende vendeskærsplatter	DN.. 1506..
Funktionsbredde L ₄	40 mm
Skaftstørrelse	32 mm
Hovedlængde L ₁	40 mm
Klo, skrue, fjeder	259035 2
Underlægsplade	259031 28
Plattestørrelse	15 mm
Samlet længde L	170 mm
Norm	Fabriksnorm
Indsatstype	Venstre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	93 grader
Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt

Produkttype

Skærholder

Tilbehør

Underlagsplatte Type 28

259031 28

Skrue til underlagsplatte Type 10

259025 10

Spændejernsenhed Type 2

259035 2

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX20

674248 TX20

Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks.
moment 500 cNm

659957 500