

**Borestangssæt stål med IK, Venstre, Type: SET06****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260037 SET06
GTIN	4045197656643
Artikelklasse	29W

**Beskrivelse****Leveringsomfang:**

I kunststofboks.

**Teknisk beskrivelse**

passende vendeskærsplatter	CC.. 0602..
Vendeplatteskruesæt	269028 7
ISO-kode holder	A1216M SCLCR/L06
ISO-kode holder	A0810J SCLCR/L06
ISO-kode holder	A1012K SCLCR/L06
ISO-kode holder	A0608H SCLCR/L06
Spændehøjde L <sub>2</sub>	7 mm
Spændehøjde L <sub>2</sub>	9 mm
Spændehøjde L <sub>2</sub>	11 mm

Spændehøjde $L_2$	15 mm
Mindste forborings- $\varnothing D_{\min}$	8 mm
Mindste forborings- $\varnothing D_{\min}$	11 mm
Mindste forborings- $\varnothing D_{\min}$	13 mm
Mindste forborings- $\varnothing D_{\min}$	16 mm
Midterforskydning $L_3$	4 mm
Midterforskydning $L_3$	6 mm
Midterforskydning $L_3$	7 mm
Midterforskydning $L_3$	9 mm
Hovedlængde $L_1$	22 mm
Hovedlængde $L_1$	27 mm
Hovedlængde $L_1$	33 mm
Hovedlængde $L_1$	42 mm
Halsbredde $L_4$	6 mm
Halsbredde $L_4$	8 mm
Halsbredde $L_4$	10 mm
Halsbredde $L_4$	12 mm
Samlet længde L	100 mm
Samlet længde L	110 mm
Samlet længde L	125 mm
Samlet længde L	150 mm
Norm	Fabriksstandard
Indsatstype	Venstre
Indv. drejedybde op til	3×D
Indvendig køling	ja
Produkttype	Borestang

## Tilbehør

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX8	674248 TX8
Vendeplatteskruesæt Type 7	269028 7
Borestang, stål Skaft-Ø / plattestørrelse 1216/06 mm	260033 1216/06
Borestang, stål Skaft-Ø / plattestørrelse 0608/06 mm	260033 0608/06
Borestang, stål Skaft-Ø / plattestørrelse 0810/06 mm	260033 0810/06
Borestang, stål Skaft-Ø / plattestørrelse 1012/06 mm	260033 1012/06
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500