

Garant**Borestang, stål, højre, Skaft-Ø / plattestørrelse: 10/06mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260032 10/06
GTIN	4045197652232
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

ISO-kode holder	A10K SCLCR/L06
Plattestørrelse	6 mm
Midterforskydning L_3	7 mm
passende vendeskærsplatter	CC.. 0602..
Vendeplatteskruesæt	269028 22
Mindste forborings-Ø D_{min}	12 mm
Samlet længde L	125 mm
Spændehøjde L_2	9 mm
Indstillingsvinkel κ	95 grader
Skaft-Ø D_s	10 mm
Norm	DIN 8024
Indsatstype	højre
Indv. drejedybde op til	3xD
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt Type 22	269028 22
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX8	674248 TX8
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500