

Garant**Borestang, stål, Venstre, Skaft-Ø/plattestørrelse: 32/15mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250627 32/15
GTIN	4045197650641
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Knæledsskrue	259018 7
Knæled	259015 8
passende vendeskærsplatter	DN.. 1506..
Midterforskydning L ₃	22 mm
Mindste forborings-Ø D _{min}	40 mm
Fjedersæt	259044 2
Fjederstiftsæt	259047 2
ISO-kode holder	A32S PDUNR/L15
Plattestørrelse	15 mm
Underlægsplade	259031 28
Samlet længde L	250 mm
Spændehøjde L ₂	31 mm
Indstillingsvinkel κ	93 grader
Skaft-Ø D _s	32 mm
Norm	DIN 8024
Indsatstype	Venstre
Indv. drejedybde op til	3×D

Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

Tilbehør

Knæled Type 8	259015 8
PrecisionBit til sekskant, 1/4 tomme E 6,3 sekskant 3 mm	674242 3
Knæledsskrue Type 7	259018 7
Fjedersæt10 dele Type 2	259044 2
Underlagsplatte Type 28	259031 28
Fjederstifsæt10 dele Type 2	259047 2
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500