

Garant**Borestang, stål, Venstre, Skaft-Ø / plattestørrelse: 16/09mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260033 16/09
GTIN	4045197652331
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Mindste forborings-Ø D_{min}	20 mm
Plattestørrelse	9 mm
ISO-kode holder	A16Q SCLCR/L09
Vendeplatteskruesæt	269028 8
passende vendeskærsplatter	CC.. 09T3..
Midterforskydning L_3	11 mm
Samlet længde L	180 mm
Spændehøjde L_2	14 mm
Indstillingsvinkel κ	95 grader
Skaft-Ø D_s	16 mm
Norm	DIN 8024
Indsatstype	Venstre
Indv. drejedybde op til	3×D
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

Tilbehør

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15

674248 TX15

Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks.
moment 500 cNm

659957 500