

**Borestangssæt stål med IK, Venstre, Type: SET09****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260037 SET09
GTIN	4045197657725
Artikelklasse	29W

**Beskrivelse****Leveringsomfang:**

I kunststofkuffert.

**Teknisk beskrivelse**

passende vendeskærsplatter	CC.. 09T3..
ISO-kode holder	A25R SCLCR/L09
ISO-kode holder	A20R SCLCR/L09
ISO-kode holder	A16Q SCLCR/L09
Vendeplatteskruesæt	269028 8
Spændehøjde L <sub>2</sub>	15 mm
Spændehøjde L <sub>2</sub>	18 mm
Spændehøjde L <sub>2</sub>	23 mm
Midterforskydning L <sub>3</sub>	10,7 mm
Midterforskydning L <sub>3</sub>	10,5 mm

Midterforskydning $L_3$	14,5 mm
Mindste forborings- $\varnothing D_{min}$	20 mm
Mindste forborings- $\varnothing D_{min}$	25 mm
Mindste forborings- $\varnothing D_{min}$	28 mm
Samlet længde L	180 mm
Samlet længde L	200 mm
Samlet længde L	200 mm
Norm	DIN 8024
Indsatstype	Venstre
Indv. drejedybde op til	3×D
Indvendig køling	ja
Produkttype	Borestang

## Tilbehør

Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659906 500
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Borestang, stål Skaft- $\varnothing$ / plattestørrelse 20/09 mm	260033 20/09
Borestang, stål Skaft- $\varnothing$ / plattestørrelse 16/09 mm	260033 16/09
Borestang, stål Skaft- $\varnothing$ / plattestørrelse 25/12 mm	260033 25/12
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500