

**Garant****CC.T 09T302, Type: HB7020**

## Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	260056 HB7020
GTIN	4045197699299
Artikelklasse	21G

## Beskrivelse

CCMT 09T302 HB7020 Type: HB7020

Spånbryder: SS

Tolerance: M

Skæredybde  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mmTilspænding  $f$ : 0,05 - 2,5 mm/oSkærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 150 - 400 m/min

## Teknisk beskrivelse

Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	150 - 400 m/min
Primær anvendelse	P
Skæredybde $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Hjørneradius	0,2 mm
Skærebetingelse	let afbrudt.
Tilspænding $f$	0,05 - 2,5 mm/o

Spånbryder	SS
Type	HB7020
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	CCMT 09T302
Antal skift/skær	2
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning