

Garant**HSK-kølemiddelrør, Til HSK: 100F****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	309880 100F
GTIN	4069515023580
Artikelklasse	39Z

Beskrivelse**Udførelse:**

Special-O-ring op til 120 bar, vinkelbevægelighed på $\pm 1^\circ$, poleret, med 2 tætningsringe.

Kølemiddelresistente Viton®-tætninger.

- Finpoleret overflade, hærdet og bruneret.
- To polerede overgangsradier.
- Fuld bevægelighed takket være to O-ringe.
- Hærdede gevindbøsninger med valsede stærkt komprimerede gevindflanger.

Med filter (maskevidde 100 μ m) til smudspartikler, fri køling.

Beskrivelse:

HSK-kølemiddelrør – en lille komponent med stor effekt! Med op til et par tusind værktøjsskift pr. dag er det vigtigt at sikre en ren og frem for alt processikker grænseflade mellem kølemiddelrør og tætning på maskinspindlen.

Passer til:

HSK-værktøjsholdere.

Bemærk:

Brug kun tryk op til maks. 80 bar (ellers er der risiko for, at hele monteringsikringen og filteret skubbes ud af røret).

Teknisk beskrivelse

Passer til holder	TS 100
Ø D	16 mm

Datablad

Gevind M	M24×1,5
Samlet længde L	43,5 mm
Maks. tryk	120 bar
Vinkelbevægelighed	±1 grader
Overfladebehandling	poleret
Produkttype	Kølemiddelrør