

Garant**Borestang, stål, Venstre, Skaft-Ø / plattestørrelse: 25/12mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260033 25/12
GTIN	4045197652355
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

passende vendeskærsplatter	CC.. 1204..
Plattestørrelse	12 mm
Midterforskydning L ₃	17 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 9
Mindste forborings-Ø D _{min}	30 mm
ISO-kode holder	A25R SCLCR/L12
Samlet længde L	200 mm
Spændehøjde L ₂	24 mm
Indstillingsvinkel κ	95 grader
Skaft-Ø D _s	25 mm
Norm	DIN 8024
Indsatstype	Venstre
Indv. drejedybde op til	3×D
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

Tilbehør

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX20	674248 TX20
Vendeplatteskruesæt Type 9	269028 9
Vendeplatteskruesæt Type 20	269028 20
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500