

Garant**Skærholder, højre, Skaft- /plattestørrelse: 25/11mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250610 25/11
GTIN	4045197650504
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Fjedersæt	259044 4
Fjederstiftsæt	259047 3
Knæled	259015 7
passende vendeskærsplatter	DN.. 1104..
ISO-kode holder	PDJNR/L 2525M11
Underlægsplade	259031 7
Plattestørrelse	11 mm
Skaftstørrelse	25 mm
Hovedlængde L ₁	33 mm
Funktionsbredde L ₄	32 mm
Knæledsskrue	259018 6
Samlet længde L	150 mm
Norm	Fabriksnorm
Indsatstype	højre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	93 grader

Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

Tilbehør

Fjedersæt10 dele Type 4	259044 4
Knæled Type 7	259015 7
Knæledsskrue Type 6	259018 6
PrecisionBit til sekskant, 1/4 tomme E 6,3 sekskant 2,5 mm	674242 2,5
Underlagsplatte Type 7	259031 7
Fjederstifsæt10 dele Type 3	259047 3
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500