

Garant**DNMG 150604, Type: HB7020****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250658 HB7020
GTIN	4045197699268
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

DNMG 150604 HB7020 Type: HB7020

Spånbryder: SS

Skæredybde a_p : 0,3 - 2 mmTilspænding f : 0,1 - 0,4 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 150 - 400 m/min**Teknisk beskrivelse**

Primær anvendelse	P
Tilspænding f	0,1 - 0,4 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	150 - 400 m/min
Skæredybde a_p	0,3 - 2 mm
Skærebetingelse	let afbrudt.
Hjørneradius	0,4 mm
Spånbryder	SS

Type	HB7020
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	DNMG 150604
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning