

Garant**Borestang, stål, højre, Skaft-Ø / plattestørrelse: 20/09mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260032 20/09
GTIN	4045197652263
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

ISO-kode holder	A20R SCLCR/L09
Plattestørrelse	9 mm
passende vendeskærsplatter	CC.. 09T3..
Vendeplatteskruesæt	269028 8
Mindste forborings-Ø D_{min}	25 mm
Midterforskydning L_3	13 mm
Samlet længde L	200 mm
Spændehøjde L_2	18 mm
Indstillingsvinkel κ	95 grader
Skaft-Ø D_s	20 mm
Norm	DIN 8024
Indsatstype	højre
Indv. drejedybde op til	3×D
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

Tilbehør

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15

674248 TX15

Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks.
moment 500 cNm

659957 500