

**Garant****Borestang, stål, Venstre, Skaft-Ø / plattestørrelse: 32/12mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260033 32/12
GTIN	4045197652362
Artikelklasse	21T

**Teknisk beskrivelse**

Underlægsplade	269005 6
Mindste forborings-Ø $D_{min}$	40 mm
Plattestørrelse	12 mm
Midterforskydning $L_3$	22 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 20
ISO-kode holder	A32S SCLCR/L12
Skrue til underlagsplade	269013 5
passende vendeskærsplatter	CC.. 1204..
Samlet længde L	250 mm
Spænde højde $L_2$	31 mm
Indstillingsvinkel $\kappa$	95 grader
Skaft-Ø $D_s$	32 mm
Norm	DIN 8024
Indsatstype	Venstre
Indv. drejedybde op til	3xD
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt

Produkttype

Borestang

**Tilbehør**

Skrue til underlagsplatte Type 5

269013 5

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15

674248 TX15

Underlagsplatte Type 6

269005 6

Vendeplatteskruesæt Type 20

269028 20

Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks.  
moment 500 cNm

659957 500