

Garant**Skærholder, højre, Skaft- /plattestørrelse: 20/15mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250610 20/15
GTIN	4045197650511
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Knæled	259015 8
Funktionsbredde L ₄	25 mm
Underlægsplade	259031 28
Knæledsskrue	259018 7
Skaftstørrelse	20 mm
passende vendeskærsplatter	DN.. 1506..
ISO-kode holder	PDJNR/L 2020K15
Fjedersæt	259044 2
Fjederstiftsæt	259047 2
Plattestørrelse	15 mm
Hovedlængde L ₁	35 mm
Samlet længde L	125 mm
Norm	DIN ISO 5610
Indsatstype	højre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	93 grader

Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

Tilbehør

Fjederstifsæt10 dele Type 2	259047 2
Underlagsplatte Type 28	259031 28
Fjedersæt10 dele Type 2	259044 2
Knæledsskrue Type 7	259018 7
Knæled Type 8	259015 8
PrecisionBit til sekskant, 1/4 tomme E 6,3 sekskant 3 mm	674242 3
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500