

Garant**DNMG 110404, Type: HB7020****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 250752 HB7020 |
| GTIN | 4045197699527 |
| Artikelklasse | 21G |

Beskrivelse

DNMG 110404 HB7020 Type: HB7020

Spånbryder: SM

Tolerance: M

Skæredybde a_p : 0,5 - 5 mm

Tilspænding f: 0,2 - 0,5 mm/o

Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 120 - 350 m/min**Teknisk beskrivelse**

| | |
|-------------------|----------------|
| Spånbryder | SM |
| Tilspænding f | 0,2 - 0,5 mm/o |
| Skæredybde a_p | 0,5 - 5 mm |
| Skærebetingelse | let afbrudt. |
| Hjørneradius | 0,4 mm |
| Primær anvendelse | P |

| | |
|------------------------------------------|------------------------------------|
| Skærehastighed v_c , primær anvendelse | 120 - 350 m/min |
| Type | HB7020 |
| Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning |
| Skæremateriale | HM |
| ISO-kode, vendeskærsplatte | DNMG 110404 |
| Antal skift/skær | 4 |
| Tolerance | M |
| Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |