

Garant**Borestang, stål, højre, Skaft-Ø/plattestørrelse: 20/11 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250626 20/11
GTIN	4045197650580
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Midterforskydning L_3	16 mm
passende vendeskærsplatter	DN.. 1104..
Plattestørrelse	11 mm
Knæled	259015 10
Mindste forborings-Ø D_{min}	25 mm
ISO-kode holder	A20Q PDUNR/L11
Knæledsskrue	259018 12
Samlet længde L	180 mm
Spændehøjde L_2	19 mm
Indstillingsvinkel κ	93 grader
Skaft-Ø D_s	20 mm
Norm	DIN 8024
Indsatstype	højre
Indv. drejedybde op til	3×D
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

Tilbehør

Knæled Type 10

259015 10

Knæledsskrue Type 12

259018 12