

SICOMET[®]
omniFIT[®]**Fladetætningsmiddel, 50 ml, Producent-ID: FD10****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret

083337 FD10

GTIN

Artikelklasse

08G

Beskrivelse**Udførelse:**

Tætningsmidlerne erstatter pakgarn, tætningslister og pasta, er resistente over for gas, væsker, luft, vand, olie, kulbrinter og mange kemiske produkter. En **komplet overfladekontakt** sikrer **100% tæthed**. Tilbage drejning eller ændring af position kan til enhver tid foretages med almindeligt værktøj under monteringen før hærkning. Tætningsmiddelrester tilstopper ikke filtre og ventiler.

Det flydende tætningsmateriale fylder alle mellemrum og udgør 100 % kontakt af overfladerne. Forbindelsen tættes permanent.

Anvendelse:

Til tætning af flader og flangeforbindelser, udligner ujævnheder.

Bemærk:

Rengør overflader med universalrengøringsmiddel nr. 083391 og nr. 083392 før påføring af tætningsmiddel.

Teknisk beskrivelse

Producentbetegnelse

FD10

Mærkning af farlige stoffer

GHS08 sundhedsfarlig

Mærkning af farlige stoffer	GHS05: Ætsning
Funktionsstyrke efter	6 h
Dynamisk viskositet	10000 - 15000 mPas
Holdbarhed fra fremstillingsdato	24 måned
Lagertemperatur	8 - 28 °C
egnet til anvendelsesområde	Fladetætning
egnet til anvendelsesområde	flangeforbindelse
Kemisk basis	Dimethakrylat
min. løsdrejningsmoment	22 Nm
Påfyldningsmængde	50 ml
egnet til materiale	Metal
Temperaturanvendelsesområde	-60 - 150 °C
Flammepunkt	100 °C
Farve	grøn
Maks. spaltemål	0,3 mm
Styrkeklasse	Mellempast
Tæthed	1,05 g/cm ³
Produktnavnsegenskab	50 ml
Produkttype	Tætningsmiddel