

**Garant****Borestang, stål, højre, Skaft-Ø/plattestørrelse: 25/11 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250626 25/11
GTIN	4045197650597
Artikelklasse	21T

**Teknisk beskrivelse**

Knæledsskrue	259018 6
Fjederstiftsæt	259047 2
Plattestørrelse	11 mm
Fjedersæt	259044 4
Underlægsplade	259031 7
Midterforskydning L <sub>3</sub>	18,5 mm
ISO-kode holder	A25R PDUNR/L11
Knæled	259015 7
passende vendeskærsplatter	DN.. 1104..
Mindste forborings-Ø D <sub>min</sub>	32 mm
Samlet længde L	200 mm
Spændehøjde L <sub>2</sub>	24 mm
Indstillingsvinkel κ	93 grader
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	25 mm
Norm	DIN 8024
Indsatstype	højre
Indv. drejedybde op til	3×D

Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

## Tilbehør

Knæled Type 7	259015 7
Fjedersæt10 dele Type 2	259044 2
Knæledsskrue Type 6	259018 6
Underlagsplatte Type 7	259031 7
Fjederstifsæt10 dele Type 2	259047 2
PrecisionBit til sekskant, 1/4 tomme E 6,3 sekskant 2,5 mm	674242 2,5
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500