

Garant**Borestang til stikdrejning, Venstre, Skaft-Ø DS / stikbredde w: 16/3mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	273791 16/3
GTIN	4045197525048
Artikelklasse	21W

Beskrivelse**Udførelse:**

Fremstillet i førsteklasses værktøjsstål ($>1300 \text{ N/mm}^2$). I forbindelse med den konvekse vendeplattefiksering opnås en optimal modstandskraft mod aksiale og radiale skærekrafter, hvorved overfladekvaliteten og produktiviteten øges markant.

Teknisk beskrivelse

t_{maks} indvendig bearbejdning	6 mm
Mindste forborings-Ø D_{min}	23 mm
Stikbredde W	3 mm
Midterforskydning L_3	14,5 mm
Skrue	279815 9 (TX25; 4,5 Nm)
Samlet længde L	180 mm
Udhængslængde L_1 , tilbagetrukne holdere	30 mm
Skaft-Ø D_s	16 mm
Anvendelsesområde	Radial indvendig indstikning
Indsatstype	Venstre
Indvendig køling	ja
aksial stikning mulig	ja
Produkttype	Borestang

Tilbehør

Klemmeskrue Type 9	279815 9
8 mm-klinge, med magnetmed 1/4 tomme bitholder Hel længde 50 mm	659874 50
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 1600 cNm	659906 1600
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX25	674248 TX25
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 1600 cNm	659957 1600