

**Garant****Klemholder forkrøppet – udvendig 90°, højre, Skaftbredde b: 16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	273805 16
GTIN	4045197499967
Artikelklasse	21W

**Beskrivelse****Udførelse:**

- **Ekstrem stiv tilslutning og præcis fastspænding takket være den tandede kontaktoverflade mellem skæregreb og klemmeholder.**
- **Til sikring af den optimale forbindelse er den maksimale tilspændingsmoment på monteringskrue på skaftet.**
- **Højeste positionsnøjagtighed samt højeste modstand mod aksiale og radiale skærekrafter.**

**Passer til :**

Skærholder nr. 273821; 273823; 273825; 273829.

**Leveringsomfang:**

Inklusive montageskrue.

**Bemærk:**

Skæreholder skal bestilles separat.

Hovedlængde L<sub>1</sub>: 20,5 mm

Samlet længde L: 110 mm

L<sub>2</sub>: 29 mm

Skrue: 279815 9 (TX25; 6 Nm)

**Teknisk beskrivelse**

L <sub>2</sub>	29 mm
Hovedlængde L <sub>1</sub>	20,5 mm
Skrue	279815 9 (TX25; 6 Nm)
Skaftbredde b	16 mm

Samlet længde L	110 mm
Indsatstype	højre
Produkttype	Klemholder

## Tilbehør

Klemmeskrue	279910
Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 1600 cNm	659906 1600
PrecisionBit til Torx®, skaft E 6,3 Torx®-profil TX25	674248 TX25
8 mm-klinge, med magnet med 1/4 tomme bitholder Hel længde 50 mm	659874 50
Klemmeskrue Type 9	279815 9