

Garant**Borestang, Venstre, Ø DS: 32mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	273811 32
GTIN	4045197500052
Artikelklasse	21W

Beskrivelse**Udførelse:**

- **Ekstrem stiv tilslutning og præcis fastspænding takket være den tandede kontaktoverflade mellem skæregreb og klemmeholder.**
- **Til sikring af den optimale forbindelse er den maksimale tilspændingsmoment på monteringskrueen på skaftet.**
- **Højeste positionsnøjagtighed samt højeste modstand mod aksiale og radiale skærekrafter.**

Passer til :

Skærholder nr. 273813; 273816; 273818; 273827.

Leveringsomfang:

Inklusive montageskrue.

Bemærk:

Skæreholder skal bestilles separat.

Skaft-Ø D_s: 32 mm

Midterforskydning L₃: 18,5 mm

Hovedlængde L₁: 38 mm

Samlet længde L: 263 mm

Skrue: 279815 9 (TX25; 6 Nm)

Teknisk beskrivelse

Skrue	279815 9 (TX25; 6 Nm)
Hovedlængde L ₁	38 mm
Midterforskydning L ₃	18,5 mm
Samlet længde L	263 mm

Skaft-Ø D _s	32 mm
Indsatstype	Venstre
Produkttype	Borestang

Tilbehør

Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 1600 cNm	659906 1600
Klemmeskrue Type 9	279815 9
Klemmeskrue	279910
8 mm-klinge, med magnet med 1/4 tomme bitholder Hel længde 50 mm	659874 50
PrecisionBit til Torx®, skaft E 6,3 Torx®-profil TX25	674248 TX25