

Garant**Borestang til stikdrejning, Venstre, Skaft-Ø DS / stikbredde w: 20/3mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	273791 20/3
GTIN	4045197485373
Artikelklasse	21W

Beskrivelse**Udførelse:**

Fremstillet i førsteklasses værktøjsstål ($>1300 \text{ N/mm}^2$). I forbindelse med den konvekse vendeplattefiksering opnås en optimal modstandskraft mod aksiale og radiale skærekrafter, hvorved overfladekvaliteten og produktiviteten øges markant.

Teknisk beskrivelse

Midterforskydning L_3	14,5 mm
Mindste forborings-Ø D_{\min}	25 mm
Stikbredde W	3 mm
t_{\max} indvendig bearbejdning	6 mm
Skrue	279815 8 (TX20; 4,5 Nm)
Samlet længde L	200 mm
Udhængslængde L_1 , tilbagetrukne holdere	30 mm
Skaft-Ø D_s	20 mm
Anvendelsesområde	Radial indvendig indstikning
Indsatstype	Venstre
Indvendig køling	ja
aksial stikning mulig	ja
Produkttype	Borestang

Tilbehør

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX20	674248 TX20
Klemmeskrue Type 8	279815 8
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500
