

Garant**Borestang til stikdrejning, Venstre, Skaft-Ø DS / stikbredde w: 32/5mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	273791 32/5
GTIN	4045197640505
Artikelklasse	21W

Beskrivelse**Udførelse:**

Fremstillet i førsteklasses værktøjsstål ($>1300 \text{ N/mm}^2$). I forbindelse med den konvekse vendeplattefiksering opnås en optimal modstandskraft mod aksiale og radiale skærekrafter, hvorved overfladekvaliteten og produktiviteten øges markant.

Teknisk beskrivelse

t_{maks} indvendig bearbejdning	11,5 mm
Skrue	279815 8 (TX20; 4,5 Nm)
Mindste forborings-Ø D_{min}	40 mm
Midterforskydning L_3	22 mm
Stikbredde W	5 mm
Samlet længde L	300 mm
Udhængslængde L_1 , tilbagetrukne holdere	50 mm
Skaft-Ø D_s	32 mm
Indsatstype	Venstre
Indvendig køling	ja
aksial stikning mulig	ja
Produkttype	Borestang

Tilbehør

Klemmeskrue Type 8	279815 8
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX20	674248 TX20
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500