

LOCTITE**Skruesikring, 50 ml, Producentbetegnelse: 270**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	083301 270
GTIN	5010266270418
Artikelklasse	04L

Beskrivelse

Udførelse:

Brugen af skruesikringer forhindrer utilsigtet løsning og frigørelse af skrueforbindelser. Enkomponent, anaerobe klæbemidler er velegnede til alle gevindtyper og -former. Forskrutninger tættes. Sammenbrænding forhindres effektivt.

Flydende skruesikring.

Anvendelse:

Lavfast – løsning med normalt værktøj lader sig let gøre.

Mellemfast – løsning med normalt værktøj er muligt.

Meget fast – løsning kun mulig med specialværktøj eller opvarmning (>150 °C). Høj styrke, til permanente skrueforbindelser, flydende.

Bemærk:

Rengør gevinddele med universalrengøringsmiddel nr. 083391 og nr. 083392 før påføring af skruesikring. Hurtig og enkel håndtering til 50 ml flasker med nr. 083344 str. 50.

Teknisk beskrivelse

Producentbetegnelse	LOCTITE 270
Til gevindstørrelse op til	M20

min. løsdrejningsmoment	33 Nm
Mærkning af farlige stoffer	GHS07: Udråbstegn
Mærkning af farlige stoffer	GHS09 miljøfarlig
Flammepunkt	110 °C
Holdbarhed fra fremstillingsdato	29 måned
egnet til materiale	Metal
Form	flydende
Egenskab	vibrationsbestandig
Egenskab	tætning
Egenskab	fluorescerende under UV-lys
Egenskab	olietolerant
Egenskab	forhindrer, at delene kommer til at sidde fast
Lagertemperatur	8 - 21 °C
Farve	grøn
Påfyldningsmængde	50 ml
Temperaturanvendelsesområde	-55 - 180 °C
Kemisk basis	Dimethakrylatester
egnet til anvendelsesområde	Skruesikring
egnet til anvendelsesområde	føjeforbindelse
egnet til anvendelsesområde	til allround anvendelse
Funktionsstyrke efter	3 h
Håndfasthed efter	10 min
Dynamisk viskositet	400 - 600 mPas
Afmontering	tung
Styrkeklasse	Meget fast
Tæthed	1,1 g/cm ³
Produktnavnsegenskab	50 ml
Produkttype	Skruesikring

Tilbehør

Peristaltisk håndpumpe med doseringsnålesæt Eget til
beholderstørrelse 50 ml

083344 50