

**Garant****Krympepatron med kølekanalboringer, SK 50 kort, Spænde-Ø D1: 32mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	302292 32
GTIN	4045197288578
Artikelklasse	31A

**Beskrivelse****Udførelse:**

- Højvarmefast stål.
- Str. 3 – 5 til HM, fra str. 6 mm til HSS og HM.
- Alle skafter slebne efter hærkning (rolig gang!).
- Mit RFID / balluffchip-boring.

Med kølekanaler og låsbare gevind.

Kølekanaler ved spænde-Ø D1: 3, 4 og 5 mm ikke låsbar.

**Anvendelse:**

Til spænding af værktøj med cylinderskaft med tolerance h6.

Egnet til induktiv-, kontakt- og varmluftskrympeudstyr.

**Specialtilbehør:**

Spændebolte (AB) nr. 308600 – 308800, AB-spændenøgler nr. 308820 / 308835, krympepatronforlængere nr. 302410 – 302419. Krympeapparater, tilbehør nr. 354210 – 354450, afbalanceringskruesæt nr. 309906 str. 180.

**Teknisk beskrivelse**

Udragende længde, A-mål	100 mm
Spænde-Ø D <sub>1</sub>	32 mm
Ø D <sub>2</sub>	44 mm
Udvendig Ø D	53 mm
Kølekanaler	låsbar

Adapter	SK 50 kort
Holder-standard	ISO 7388-1
Form	ADB
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min <sup>-1</sup>
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi	HSC
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Krympepatron

## Tilbehør

Antræksboltetætnet Passer til konus 50	308660 50
Specialspændebolt med indvendigt gevind Passer til konus 50	308740 50
Spændebolt, 18CrNiMo7Form A Passer til konus 50	308605 50
Køleenhed Type CU1	354215 CU1
Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 50	308760 50
Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 50	308795 50
Antræksboltetætnet, form B Passer til konus 50	308650 50
Køleadapter lang4,5° Til spænde-Ø 22,1-32 mm	354236 22,1-32
Skifteskive til spoleSU1 Til spænde-Ø 20-32 mm	354240 20-32
Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 50	308790 50
Antræksbolteform B Passer til konus 50	308640 50
Køleadapter kort4,5° Til spænde-Ø 22,1-32 mm	354235 22,1-32
Antræksboltetætnet, form B Passer til konus 50	308620 50
Værktøjsbasisholdertil SK til SK-konusskaft 50	354225 50
Spændebolt, 18CrNiMo7tætnet, form B Passer til konus 50	308615 50
AntræksbolteForm A Passer til konus 50	308600 50
	308830 50

Spændenøgler til anræksbolteISO 7388 passer til konusdornstørrelse 50

Krympningsapparat Type SU1

354210 SU1

Spændenøgler til anræksbolteDIN ISO 7388-1 (tidligere DIN 69872) passer til konusdornstørrelse 50

308820 50

Anræksboltetætnet, form A Passer til konus 50

308610 50

Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 50

308765 50

Spændebolt 60°tætnet Passer til konus 50

308785 50

Specialspændebolt uden indvendigt gevindtætnet Passer til konus 50

308720 50