

Garant**Krympepatron med kølekanalboringer, SK 40 A = 130, Spænde-Ø D1: 6mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	302267 6
GTIN	4045197646217
Artikelklasse	31A

Beskrivelse**Udførelse:**

Med **kølekanaler** og låsbare gevind.

Kølekanaler ved spænde-Ø D1: 3, 4 og 5 mm ikke låsbar.

- **Højvarmefast stål.**
- **Str. 3 – 5 til HM, fra str. 6 mm til HSS og HM.**
- **Alle skafter slebne efter hærkning (rolig gang!).**
- **Med RFID / balluffchip-boring.**

Anvendelse:

Til spænding af værktøj med cylinderskaft med tolerance h6.

Egnet til induktiv-, kontakt- og varmluftskrympeudstyr.

Specialtilbehør:

Spændebolte (AB) nr. 308600 – 308800, AB-spændenøgler nr. 308820 / 308835, krympepatronforlængere nr. 302410 – 302419. Krympeapparater, tilbehør nr. 354210 – 354450, afbalanceringskruesæt nr. 309906 str. 180.

Teknisk beskrivelse

Spænde-Ø D ₁	6 mm
Udragende længde, A-mål	130 mm
Ø D ₂	21 mm
Udvendig Ø D	27 mm
Kølekanaler	låsbar

Adapter	SK 40 A = 130
Holder-standard	ISO 7388-1
Form	ADB
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi	HSC
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Krympepatron

Tilbehør

Antræksboltetætnet, form B Passer til konus 40	308620 40
Spændebolt 60°tætnet Passer til konus 40	308785 40
Krympepatronforlænger 4,5°uden længdeindstillingsskrue Ø d / Ø D1 20/6 mm	302416 20/6
Køleenhed Type CU1	354215 CU1
Antræksboltetætnet, form A Passer til konus 40	308610 40
AntræksbolteMori-Seiki, tætnet, form A Passer til konus 40	308630 40
Krympepatronforlænger 4,5°uden længdeindstillingsskrue, med kølekanalboringer Ø d / Ø D1 20/6 mm	302414 20/6
Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 40	308760 40
Krympningsapparat Type SU1	354210 SU1
Spændebolt, 18CrNiMo7tætnet, form B Passer til konus 40	308615 40
Krympepatronforlænger 3°, vibrationsdæmpet Ø d / Ø D1 20/6 mm	302415 20/6
Antræksboltetætnet Passer til konus 40	308635 40
AntræksbolteMori-Seiki, tætnet, form A Passer til konus 40	308625 40
Krympepatronforlænger 4,5°med længdeindstillingsskrue Ø d / Ø D1 20/6 mm	302412 20/6
	302412 16/6

Krympepatronforlænger 4,5° med længdeindstillingsskrue
Ø d / Ø D1 16/6 mm

Specialspændebolt med indvendigt gevind Passer til konus
40

308740 40

Antræksbolte Form A Passer til konus 40

308600 40

Antræksboltetætnet Passer til konus 40

308660 40

Spændenøgler til antræksbolte DIN ISO 7388-1 (tidligere
DIN 69872) passer til konusdornstørrelse 40

308820 40

Krympepatronforlænger 4,5° uden længdeindstillingsskrue
Ø d / Ø D1 20/6 mm

302410 20/6

Spændebolt 90° tætnet Passer til konus 40

308795 40

Antræksbolteform B Passer til konus 40

308640 40

Spændebolt 90° tætnet Passer til konus 40

308790 40

Antræksbolte Mazak, form A Passer til konus 40M

308670 40M

Køleadapter lang 4,5° Til spænde-Ø 6-9 mm

354236 6-9

Køleadapter kort 4,5° Til spænde-Ø 6-9 mm

354235 6-9

Værktøjsbasisholdertil SK til SK-konusskaft 40

354225 40

Antræksboltetætnet, form B Passer til konus 40

308650 40

Spændebolt Hurco 45° med 4 mm boring og
pasningtætnet Passer til konus 40

308801 40

Spændebolt Hurco 45° med pasningtætnet Passer til konus
40

308802 40

Spændebolt Hurco 90° med pasningtætnet Passer til konus
40

308806 40

Spændebolt 45° tætnet Passer til konus 40

308765 40

Spændebolt, 18CrNiMo7 Form A Passer til konus 40

308605 40

Spændenøgler til antræksbolte ISO 7388 passer til
konusdornstørrelse 40

308830 40

Krympepatronforlænger 4,5° uden længdeindstillingsskrue
Ø d / Ø D1 16/6 mm

302410 16/6

Skifteskive til spole SU1 Til spænde-Ø 6-12 mm

354240 6-12

Specialspændebolt uden indvendigt gevindtætnet Passer
til konus 40

308700 40

