

**Garant****Skærholder konveks til planindstik, Venstre, Ø-område Indstik D1 / D2:  
26/41mm****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 273818 26/41  |
| GTIN                | 4045197538116 |
| Artikelklasse       | 21W           |

**Beskrivelse****Udførelse:**

Ekstremt stiv forbindelse og præcis klemning mellem skærholder og klemholder på grund af forandet kontaktflade.

**Anvendelse:**

I forbindelse med klemholdere nr. 273800 til 273811.

**Reservedel:**

Spændeskruer nr. 279815 9.

**Advarsel:**

Uden montageskruer (leveres med klemholderne).

**Bemærk:**

$D_1 = \text{min. } \varnothing \text{ for 1. indstik} / D_2 = \text{maks. } \varnothing \text{ for 1. Indstik.}$

Teknologiværdier kan sænkes med 30-50 % alt efter opspændingssituation og materiale.

Stikbredde W: 4 mm

Maks. skæredybde  $t_{\text{maks}}$ : 15 mm

**Teknisk beskrivelse**

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Maks. skæredybde $t_{\text{maks}}$ | 15 mm      |
| Maks. 1. indstiks-Ø $D_2$          | 41 mm      |
| Min. 1. indstiks-Ø $D_1$           | 26 mm      |
| Indsatstype                        | Venstre    |
| Stikbredde W                       | 4 mm       |
| Produkttype                        | Skærholder |

---

## Tilbehør

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Klemmeskrue Type 9 | 279815 9 |
| Klemmeskrue        | 279910   |