


Garant**Klemholder lige – udvendig 0°, højre, Skaftbredde b: 20mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	273800 20
GTIN	4045197499912
Artikelklasse	21W

Beskrivelse**Udførelse:**

- **Ekstrem stiv tilslutning og præcis fastspænding takket være den tandede kontaktoverflade mellem skæregreb og klemholder.**
- **Til sikring af den optimale forbindelse er den maksimale tilspændingsmoment på monteringskrue på skaftet.**
- **Højeste positionsnøjagtighed samt højeste modstand mod aksiale og radiale skærekrafter.**

Passer til :

Skæreholder nr. 273812; 273815; 273817; 273820; 273822; 273824; 273826; 273828.

Leveringsomfang:

Inklusive montageskrue.

Bemærk:

Skæreholder skal bestilles separat.

Hovedlængde L₁: 38 mm

Samlet længde L: 138 mm

L₂: 22,5 mm

Skrue: 279815 9 (TX25; 6 Nm)

Teknisk beskrivelse

Hovedlængde L ₁	38 mm
L ₂	22,5 mm
Skaftbredde b	20 mm
Skrue	279815 9 (TX25; 6 Nm)

Samlet længde L	138 mm
Indsatstype	højre
Produkttype	Klemholder

Tilbehør

Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 1600 cNm	659906 1600
Klemmeskrue Type 9	279815 9
8 mm-klinge, med magnet med 1/4 tomme bitholder Hel længde 50 mm	659874 50
Klemmeskrue	279910
PrecisionBit til Torx®, skaft E 6,3 Torx®-profil TX25	674248 TX25